

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	261124 25/16
GTIN	4045197778383
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min}	28 mm
Longitud total L	200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Plaquita de corte adecuada	VB.. 1604..
Anchura de cuello L_4	16,5 mm
Código ISO Soporte	A25R SVJBR/L16
Ángulo de ajuste κ	142 grados
Longitud de la cabeza L_1	44 mm
Tamaño de placa	16 mm
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Desplazamiento central L_3	4,6 mm
Ø de mango D_5	25 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 17	269028 17
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500