

**Garant**
**VC. T 110304, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	261454 HB7010-1
GTIN	4045197780867
Clase de artículo	21G

### Descripción

VC. T 110304 HB7010-1 Clase: HB7010-1  
 Rompevirutas: SM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

### Descripción técnica

Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Rompevirutas	SM
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min

Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado