

Garant**VC. T 160404, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	261458 HB7010-1
GTIN	4045197780874
Clase de artículo	21G

Descripción

VC. T 160404 HB7010-1 Clase: HB7010-1
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Clase	HB7010-1
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	VCMT 160404
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado