



Avellanador ajustable, Mango Weldon, Ø de mango D_s h6: 16mm



Datos de pedido

Número de pedido	216635 16
GTIN	4045197778970
Clase de artículo	220

Descripción

Ejecución:

Fabricado de acero para herramientas bonificado. Escala grabado profundo. Dos cantos de corte de plaquita reversible libres.

Aplicación:

Para el desbarbado hacia adelante y hacia atrás, el achaflanado y el avellanado. Apto para la inmersión oblicua.

Regulable sin escalonamiento para ángulos de 0° - 90°.

Nota:

Para el ajuste exacto del número de ángulos utilizar aparato de ajuste previo.

Descripción técnica

Longitud de voladizo L ₁	37 mm
Número de filos Z	1
Ø de mango D _s h6	16 mm
Plaquita de corte adecuada	SP.T09T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Tornillo de apriete para elemento de ajuste	219887
Elemento de ajuste	219885
Ø avellanado D	16 mm

Longitud total L_{tot}	86 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Intervalo de ajuste ángulo de biselado	0-90 grados
Tipo de producto	Avellanadores

Accesorios

Elemento de ajuste	219885
Tornillo de apriete	219887
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219841