



Husillo de marcha rápida pesado, BT 40, Número de revoluciones: 40000 rpm



Datos de pedido

Número de pedido	358855 40000
GTIN	2050001870186
Clase de artículo	33I

Descripción

Ejecución:

Husillo de marcha rápida accionado con aire, dependiendo del modelo, elevado número de revoluciones constante, también bajo carga, de 25 000 – 65 000 rpm. Potencia hasta 1 kW.

Ventaja:

- **Elevada velocidad de mecanizado en herramientas pequeñas.**
- **Cuidadoso con las máquinas - El número de revoluciones es generado por el husillo de marcha rápida - el husillo de la máquina se mantiene.**
- **Uso continuado gracias a refrigeración por aire integrada. Sin tiempos de inactividad.**
- **Mayor durabilidad de las herramientas.**
- **Muy buena calidad de la superficie de las herramientas - se requiere menos trabajo de acabado.**

Aplicación:

Aumento de las velocidades de corte y de avance gracias a los husillos de marcha rápida. Uso, sobre todo, en herramientas con diámetro pequeño (6 mm).

Suministro:

Husillo de marcha rápida, pinza portapieza, portapinzas de sujeción, llave, tapón obturador, filtro de aire, manguera de conexión.

Partes opcionales:

Pieza para cambio de herramienta para cambio de herramienta automático. Necesario solo alimentación de aire **externa** - a petición.

Nota:

Utilice aire comprimido seco y limpio, aprox. 6,2 bar.

Otros husillos a petición: todos los modelos de mangos habituales, diferentes clases de rendimiento y de números de revoluciones.

Norma asiento: DIN 69893

Tipo: 650

Ø exterior D: 81,79 mm

Longitud total L: 22 mm
Longitud de voladizo A: 189 mm

Descripción técnica

Ø exterior D	81,79 mm
Longitud total L	22 mm
Número de revoluciones	40000 min ⁻¹
Longitud de voladizo A	189 mm
Tipo	650
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Adaptador	BT 40
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	DIN 69871
Norma asiento	DIN 69893
Tipo de producto	Husillo de marcha rápida