

Garant**CNMG 120408, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Aplicación principal	P
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408

Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado