

Garant
CNMG 190616, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250341 HB7010-1
GTIN	4045197779748
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 190616 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SG
 Profundidad de corte a_p : 1,5 - 8 mm
 Avance f : 0,25 - 0,6 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 375 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	1,5 - 8 mm
Rompevirutas	SG
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 375 m/min
Radio angular	1,6 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Aplicación principal	P

Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 190616
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado