

**Garant**
**CNMM 190624, Clase: HB7010-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	250466 HB7010-1
GTIN	4045197779816
Clase de artículo	21G

## Descripción

CNMM 190624 HB7010-1 Clase: HB7010-1  
 Rompevirutas: SR  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 2 - 10 mm  
 Avance f: 0,4 - 1,2 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 375 m/min

## Descripción técnica

Rompevirutas	SR
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 375 m/min
Aplicación principal	P
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Radio angular	2,4 mm
Avance f	0,4 - 1,2 mm/rev,

Profundidad de corte $a_p$	2 - 10 mm
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMM 190624
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado