

Garant
DNMG 150608, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	250660 HB7010-1
GTIN	4045197779854
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 150608 HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Clase	HB7010-1

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado