

Garant
KNUX 160405R, Clase: HB7010-1

Datos de pedido

Número de pedido	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160405R HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,5 mm
Rompevirutas	SM
Clase	HB7010-1
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado