

**Minicinta abrasiva Ø 90 × 100 mm, KK770J, Tamaño de grano: 180****Datos de pedido**

Número de pedido	568556 180
GTIN	4018875275528
Clase de artículo	56V

Descripción**Ejecución:**

Grano compacto es un aglomerado de muchos granos individuales de corindón. Mediante la liberación permanente de nuevos granos abrasivos **se obtiene un resultado de rectificado** constante y una larga vida útil. Para el **rectificado de precisión de aceros altamente aleados, aceros al cromo-níquel, aleaciones de titanio, etc.**

Minicintas abrasivas Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.º 568570 – 568577 (Ø de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000^{rpm}.

La dispersión abierta de los granos exige una menor presión de trabajo y asegura el desgaste regular.

Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1 %

Descripción técnica

Tamaño de grano	180
Ø cinta abrasiva	90 mm
Anchura cinta abrasiva	100 mm
Medio abrasivo	Corindón

Símbolo de medio abrasivo	A
Proporción de hierro, azufre y cloro	< 0,1 %
Quality Dress	KK770J
Máquina de accionamiento	Satinadora
Velocidad de giro máxima	5000 min ⁻¹
Tipo de producto	Cinta abrasiva

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado con restricciones		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
CuZn	adecuado con restricciones		
Barnices	adecuado		
seco	adecuado		

Accesorios

Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo AIR	568575 AIR
Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo HARD	568580 HARD
Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo SOFT	568580 SOFT
Cilindro de apoyo Ø 90 × 100 mm Tipo AIR	568580 AIR