

**Garant**
**KNUX 160410R, Clase: HB7010-1**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251036 HB7010-1
GTIN	4045197779953
Clase de artículo	21G

**Descripción**

KNUX 160410R HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

**Descripción técnica**

Aplicación principal	P
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 5 mm
Radio angular	1 mm
Rompevirutas	SM
Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7010-1
Condición de corte	continuo
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410R
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado