

Garant
KNUX 160410L, Clase: HB7010-1

Datos de pedido

Número de pedido	251038 HB7010-1
GTIN	4045197779960
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160410L HB7010-1 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Escalón para el guiado de viruta: 2,2 mm
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Clase	HB7010-1
Radio angular	1 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Escalón para el guiado de viruta	2,2 mm
Rompevirutas	SM
Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160410L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado