

**HOLEX**

## Pinza portapieza ET con compensación radial para roscado y escariado, ET 40, Ø de sujeción nominal d: 9 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	309449 9
GTIN	4045197783257
Clase de artículo	32Z

### Descripción

**Ejecución:**

Templado y rectificado.

**Ventaja:**

La compensación radial compensa ligeros **errores de centrado** (para la concentricidad exigida y la calidad de la rosca y del ajuste). Compensación axial de 0,1 mm.

**Aplicación:**

Para roscado o escariado en centros de fresado y torneado.

**Idóneo para :**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

**Nota:**

Sujeta solo Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión**

**CENTRO P.**

Norma: Norma de fábrica

Compensación radial R escariado: 0,1 mm

### Descripción técnica

Ø de sujeción nominal d	9 mm
Adaptador	ET 40
Norma	Norma de fábrica

Ø exterior D	41 mm
Longitud total L	49 mm
Compensación axial	0,2 mm
Compensación radial R mecanizado de roscas	0,5 mm
Compensación radial R escariado	0,1 mm
Tipo de producto	Cabezal de