

Garant
KNUX 160405L, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	251072 HB7010-1
GTIN	4045197779984
Clase de artículo	21G

Descripción

KNUX 160405L HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SG

Escalón para el guiado de viruta: 3,2 mm

 Profundidad de corte a_p : 1 - 6 mm

 Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 100 - 375 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SG
Escalón para el guiado de viruta	3,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 375 m/min
Profundidad de corte a_p	1 - 6 mm
Clase	HB7010-1
Radio angular	0,5 mm
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbastado

Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	KNUX 160405L
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado