


Garant
SNMG 190612, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	251236 HB7010-1
GTIN	4045197780089
Clase de artículo	21G

Descripción

SNMG 190612 HB7010-1 Radio angular: 1,2 mm
 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SM
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 6 mm
 Avance f : 0,15 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Rompevirutas	SM
Clase	HB7010-1
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SNMG 190612
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado