

**Garant****Fresa de avance elevado Hi5, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 40/4mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	213205 40/4
GTIN	4045197783530
Clase de artículo	210

## Descripción

### Ejecución:

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

## Descripción técnica

Refrigeración interior	sí
Número de filos Z	4
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	1,4 mm
Ø D <sub>3</sub>	25,6 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..
Longitud total L <sub>tot</sub>	43 mm
Ø de corte D <sub>c</sub>	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Rosca de alojamiento M	M16

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Serie	Hi5
Ejecuciones de mangos	con rosca
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP