

**Garant**

**Fresa de avance elevado Hi5, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z:  
52/5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

**Descripción técnica**

Ø de corte $D_c$	52 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm
Número de filos Z	5
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..
Longitud total $L_{tot}$	40 mm
Profundidad de corte máxima $a_p$ máx.	1,4 mm

Ø D <sub>3</sub>	37,6 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Refrigeración interior	sí
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con perforación
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884