

**Garant**
**SNMG 190624, Clase: HB7010-1**


## Datos de pedido

Número de pedido	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Clase de artículo	21G

## Descripción

SNMG 190624 HB7010-1 Radio angular: 2,4 mm  
 Clase: HB7010-1  
 Rompevirutas: SG  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 100 - 375 m/min

## Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	2,4 mm
Clase	HB7010-1
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	100 - 375 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,8 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	1,5 - 9 mm
Rompevirutas	SG

Condición de corte	continuo
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SNMG 190624
Número de cambios/cortes	8
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado