

Garant**TNMG 160408, Clase: HB7010-1**

Datos de pedido

Número de pedido	251544 HB7010-1
GTIN	4045197780225
Clase de artículo	21G

Descripción

TN. G 160408 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	SM

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160408
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado