

Garant
WNMG 060408, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 251954 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780287 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

WNMG 060408 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm

 Avance f : 0,1 - 0,4 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

| | |
|---|-------------------|
| Rompevirutas | SS |
| Condición de corte | continuo |
| Profundidad de corte a_p | 0,3 - 2 mm |
| Avance f | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Aplicación principal | P |
| Clase | HB7010-1 |
| Radio angular | 0,8 mm |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 150 - 500 m/min |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Material de corte | HM |
| Código ISO plaquita de corte | WNMG 060408 |
| Número de cambios/cortes | 6 |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |