

**Garant****WNMG 080404, Clase: HB7010-1**

## Datos de pedido

Número de pedido	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Clase de artículo	21G

## Descripción

WN. G 080404 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvance  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 120 - 440 m/min

## Descripción técnica

Avance $f$	0,2 - 0,5 mm/rev,
Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	120 - 440 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 4 mm

Clase	HB7010-1
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Número de cambios/cortes	6
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado