

Garant
SCMT 09T308, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260744 HB7010-1
GTIN	4045197780621
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T308 HB7010-1 Radio angular: 0,8 mm
 Clase: HB7010-1
 Rompevirutas: SS
 Profundidad de corte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Avance f : 0,05 - 0,2 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 150 - 500 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 500 m/min
Avance f	0,05 - 0,2 mm/rev,
Aplicación principal	P
Clase	HB7010-1

Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado