

Garant
SCMT 09T308, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260763 HB7010-1
GTIN	4045197780645
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T308 HB7010-1 Radio angular: 0,8 mm

Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Radio angular	0,8 mm
Clase	HB7010-1
Rompevirutas	SM
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado