

**Garant**
**TCMT 16T304, Clase: HB7010-1**


### Datos de pedido

Número de pedido	260956 HB7010-1
GTIN	4045197780690
Clase de artículo	21G

### Descripción

TCMT 16T304 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SS

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 150 - 500 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 500 m/min
Aplicación principal	P
Condición de corte	continuo
Clase	HB7010-1
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	SS

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Número de cambios/cortes	3
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado