

Garant
TC. T 16T304, Clase: HB7010-1


Datos de pedido

Número de pedido	260986 HB7010-1
GTIN	4045197780720
Clase de artículo	21G

Descripción

TC. T 16T304 HB7010-1 Clase: HB7010-1

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 440 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Clase	HB7010-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 m/min
Condición de corte	continuo
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Número de cambios/cortes	3
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado