

**Garant****VBMT 110302, Clase: HB7010-1**

### Datos de pedido

Número de pedido	261142 HB7010-1
GTIN	4045197780744
Clase de artículo	21G

### Descripción técnica

Clase	HB7010-1
Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 500 m/min
Radio angular	0,2 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SS
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,05 - 0,2 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110302

Número de cambios/cortes	2
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado