



STEITZ SECURA

## Bota de soldador antracita VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB, Número de zapato EU: 46



### Datos de pedido

Número de pedido	092812 46
GTIN	4044348342954
Clase de artículo	09C

### Descripción

#### Ejecución:

Zapatos de seguridad de cuero liso adaptable con ancha superficie de huella y **elevada resistencia a altas temperaturas** hasta aprox. 220 °C.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Cómoda plantilla en toda la superficie ERGO-COOL con estructura de ventilación para un confort climático óptimo.**
- **Suela Perbunan VX.**
- **Muy buena resistencia a la abrasión y antideslizante.**
- **Elevada resistencia a los cortes y resistencia mecánica.**

Bota de fundidor y soldador VX 7380 Perbunan para condiciones extremas. Sistema de canaleta para descargar líquidos calientes.

- **Lengüeta cerrada.**
- **Suela Perbunan VX ESD, antracita.**
- **Amortiguación del talón SECURA VARIO®.**
- **Suela de cuero auténtico.**
- **Plantilla confort ERGO-COOL®.**
- **Protección contra descarga electrostática (ESD).**

#### Norma:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

#### Nota:

Mercancía almacenada en los números de zapato UE 39 – 46. Se puede pedir en los números de zapato UE 38 – 48.

Aislamiento eléctrico: EGB/ESD

Clase de protección: EN ISO 20345 - S2

Material cubierta protectora dedos del pie: Aluminio

Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela): más de 200 °C °C

Norma: DGUV 191

## Descripción técnica

Norma	Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Resistente al corte	sí
Número de zapato UE	46
Material forro interior	Cuero auténtico
Color	negro
Material suela	Perbunan VX
Comportamiento de la suela frente al calor de contacto (punto de fusión de la suela)	Más de 200 °C °C
Clase de protección	S2
Material de cubierta	Cuero liso
Antideslizante	sí
Material cubierta protectora dedos del pie	Aluminio
Serie	VX 7000
Sexo	Caballero
Aislamiento eléctrico	EGB/ESD
Tipo de producto	Botas de seguridad