

Garant**Fresa con mango pequeña Z FINE – muy fino, MD, Tipo: I0408****Datos de pedido**

Número de pedido	546840 I0408
GTIN	4045197156655
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Las fresas pequeñas con mango cilíndrico **GARANT** se fabrican exclusivamente con clases de metal duro de alto rendimiento con elevada tenacidad y estabilidad máxima de aristas de corte mediante las máquinas CNC más modernas. El mango está compuesto de acero cuando el diámetro de la cabeza es mayor que el diámetro del mango; en caso contrario, está compuesto de metal duro.

Fresas con mango pequeñas de MD con Ø de vástago 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies. También para mecanización de formas de Ø interiores.

Descripción técnica

Longitud total	50 mm
Grado de finura de dentado	muy fino
Ø del cabezal	4 mm
Dentado abreviatura	Z FINE
Ø de mango	3 mm
Forma	I0408
Descripción de la forma	interior
Longitud de cabeza	8 mm
Serie	Dentado Z FINE

Material de corte	MD
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
Acero < 67 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado		
GG(G)	adecuado		