

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Cepillo circular de desbarbado Alambre de acero 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 250X60mm****Datos de pedido**

Número de pedido	570490 250X60
GTIN	4017359039038
Clase de artículo	57L

**Descripción****Ejecución:**

Perforación de alojamiento de 50,8 mm con chavetero doble 13 × 7. Otras perforaciones posibles.

**Alambre de acero** ondulado de alta resistencia.

**Aplicación:**

Para todas las desbarbadoras de sobremesa de uso corriente. Vida útil especialmente larga gracias al uso de alambre especial.

Ideal para el desbarbado rentable de hierros planos, perfiles, tubos, valvulerías, piezas de plástico y similares.

**Nota:**

Sólo las puntas del filamento actúan sobre la pieza. Una presión de apriete excesiva no mejora el resultado, pero aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

**Descripción técnica**

Ø del cepillo D <sub>1</sub>	250 mm
Longitud de guarnición H <sub>1</sub>	50 mm

Anchura del cepillo	58 mm
Velocidad de giro máxima	3600 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Cepillo circular