



Fresa de avance elevado MFH mini, con rosca, Ø D / cantidad de filos Z: 35/6mm



Datos de pedido

Número de pedido	221960 35/6
GTIN	2050001929952
Clase de artículo	250

Descripción técnica

Rosca de alojamiento M	M16
Ø de corte D_c	35 mm
Número de filos Z	6
Plaquita de corte adecuada	LOGU 0303..
Longitud total L_{tot}	40 mm
Tornillo para plaquita	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø D_3	28 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ max.}$	1 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud de rampa L para $\alpha_{m\ max.}$	26,3 mm
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\ min.}$	63 mm
Ángulo de rampa $\alpha_{m\ max.}$	0,65 grados
Fresado circular de taladro Ø $D_{m\ max.}$	68 mm
Ejecuciones de mangos	con rosca

Empleo de fresa	Fresado circular
Empleo de fresa	Plunging
Empleo de fresa	Ramping
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Tornillo de amarre	229713
--------------------	--------