

Garant**Fresa de avance elevado Hi5, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z:
25/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213200 25/2
GTIN	4045197783486
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Ø D ₃	10,6 mm
Ø de mango D _s h6	25 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	1,4 mm
Longitud de voladizo L ₁	36 mm
Número de filos Z	2
Juego tornillo para plaquita reversible	219883 (10IP; 2,2 Nm)
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..
Refrigeración interior	sí
Longitud total L _{tot}	92 mm
Ø de corte D _c	25 mm

Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884