

**Garant****Fresa de avance elevado Hi5, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z:  
32/3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213200 32/3
GTIN	4045197783493
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

**Descripción técnica**

Ø de mango D <sub>s</sub> h6	32 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø de corte D <sub>c</sub>	32 mm
Refrigeración interior	sí
Profundidad de corte máxima a <sub>p</sub> máx.	1,4 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..
Longitud total L <sub>tot</sub>	100 mm
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	40 mm
Número de filos Z	3
Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm

Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2