

**Garant****Fresa de avance elevado Hi5, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z:  
40/4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	213200 40/4
GTIN	4045197783509
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

**Descripción técnica**

Juego tornillo para plaquita reversible	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø de corte $D_c$	40 mm
Número de filos Z	4
Refrigeración interior	sí
Ø $D_3$	25,6 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..
Longitud de voladizo $L_1$	50 mm
Ø de mango $D_5$ h6	32 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\text{ máx.}}$	1,4 mm
Longitud total $L_{\text{tot}}$	110 mm

Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP