

Garant

**Fresa de avance elevado Hi5, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z:
50/5mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	213210 50/5
GTIN	4045197783554
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Suavidad de marcha especial gracias a un paso de dientes irregular.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 2,2** con varilla n.º **674252 tam. 10IP**.

Descripción técnica

Ø D ₃	35,6 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	1,4 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Ø de perforación de asiento	22 mm
Plaquita de corte adecuada	POMX 0704..

Número de filos Z	5
Ø de corte D _c	50 mm
Refrigeración interior	sí
Serie	Hi5
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Ejecuciones de mangos	con perforación
División de los cortes	desigual
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa copiadora (RD..10)

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219884
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 2,2 Nm	211750 2,2