



## Panel de luz LED con batería, Consumo de potencia: 18W



### Datos de pedido

Número de pedido	081266 18
GTIN	5708997354513
Clase de artículo	08C

### Descripción

**Ejecución:**

Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa.

Con 2 niveles de iluminación y una duración de la iluminación de hasta 3 horas. Pie de ajuste de acero, con recubrimiento de polvo.

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Idóneo para:**

Soporte de tres patas n.º 081252, tam. 1,35-3.

### Descripción técnica

Cantidad de baterías contenidas	1
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado	2500 lm
Clase de protección IP	IP 54

Temperatura de color	6500 K
Zona ATEX	ninguno
Tensión de batería	11,1 V
Duración ilumin.	3 h
Capacidad de la batería	2,6 Ah
Tipo batería	Ion de litio
Altura total	280 mm
Anchura total	103 mm
Longitud total	288 mm
Corriente de alumbrado nivel 2	750 lm
Valor CRI	80
Peso	1600 g
Quality Dress	VEGA 1500 C+R
Tipo de producto	Panel de luz