


**Fresas MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2242 8
GTIN	4062406199050
Clase de artículo	GGN

Descripción**Ejecución:**

Con **destalonado excéntrico** y **rectificado fino** adicional en el espacio entre dientes para una **evacuación excelente de la viruta** en materiales de aluminio de viruta larga.

Como n.º 202242.

Aplicación:

Para desbastado y acabado.

Descripción técnica

Longitud de filo L_c	24 mm
Ángulo de hélice	45 grados
Ø de corte D_c	8 mm
Tolerancia Ø nominal	e8
Mango	DIN 6535 HA con h6
Dirección de aproximación	Horizontal, inclinado y vertical
Ø de mango D_s	8 mm
Avance f_z para contornear en aluminio que produce virutas cortas	0,04 mm

Longitud total L	70 mm
Avance f_z para fresado de ranuras en aluminio que produce virutas cortas	0,03 mm
Número de dientes Z	3
Ángulo del chaflán angular	90 grados
Contenido	5
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	MDI
Norma	Norma de fábrica
Tipo	W
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$
Anchura de ataque a_e en la operación de fresado	$0,5 \times D$ en contorneado
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Fresa angular

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	170 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	140 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	105 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
húmedo mínimo	adecuado con restricciones		
seco	adecuada con restricciones		
Aire	adecuado con restricciones		

Accesorios

Fresas MDI Ø e8 DC 8 mm

202242 8