



Fresas MDI, Sin revestimiento, Ø e8 DC: 2,5mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | GG2307 2,5 |
| GTIN | 4062406199159 |
| Clase de artículo | GGN |

Descripción

Ejecución:

Medidas constructivas similares a **DIN 6527**.

Como n.º 202307.

Descripción técnica

| | |
|---|----------------------------------|
| Longitud de filo L_c | 6 mm |
| Ø de corte D_c | 2,5 mm |
| Avance f_z para contornear en acero < 750 N/mm ² | 0,011 mm |
| Número de dientes Z | 3 |
| Tolerancia Ø nominal | e8 |
| Mango | DIN 6535 HB con h6 |
| Ángulo de hélice | 45 grados |
| Forma del mango | HB |
| Dirección de aproximación | horizontal, inclinado y vertical |
| Longitud total L | 50 mm |

| | |
|--|--|
| Avance f_z para fresado de ranuras en acero $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,01 mm |
| Ø de mango D_s | 6 mm |
| Ángulo del chaflán angular | 90 grados |
| Contenido | 5 |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Material de corte | MDI |
| Norma | DIN 6527 |
| Tipo | N |
| Anchura de ataque a_e en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte $1 \times D$ |
| Anchura de ataque a_e en la operación de fresado | $0,5 \times D$ en contorneado |
| Refrigeración interior | no |
| Tipo de producto | Fresa angular |

Datos de usuario

| | Uso | V_c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| Aluminio, plásticos | adecuado con restricciones | 170 m/min | N |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado | 140 m/min | N |
| Aluminio $> 10 \% \text{ Si}$ | adecuado | 100 m/min | N |
| Acero $< 500 \text{ N/mm}^2$ | adecuado | 70 m/min | P |
| Acero $< 750 \text{ N/mm}^2$ | adecuado | 60 m/min | P |
| Acero $< 900 \text{ N/mm}^2$ | adecuado | 45 m/min | P |
| INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | adecuado con restricciones | 40 m/min | M |
| GG(G) | adecuado con restricciones | 55 m/min | K |
| Uni | adecuado con restricciones | | |
| húmedo máximo | adecuado | | |
| húmedo mínimo | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |

Aire adecuado

Accesorios

Fresa de MDI Ø e8 DC 2,5 mm

202307 2,5