

**HOLEX****Punto rotativo 60°, Cono Morse: 6****Datos de pedido**

Número de pedido	320672 6
GTIN	4062406200251
Clase de artículo	32L

**Descripción****Ejecución:**

- El cuerpo y la punta rotatoria están templados.
- Punta rotatoria templada en toda su sección, con posibilidad de rectificar varias veces.
- Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.
- Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.
- La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.
- Ángulo de punta 60°.

**Descripción:**

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.

La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

**Aplicación:**

Para todo tipo de tornos, también está indicado para el desbastado y el torneado de precisión.

Ø de carcasa D: 105 mm

Longitud útil B: 150 mm

máximo Ø de punta 60° A: 50 mm

Fallo de concentricidad máximo: 0,01 mm

Longitud de punta C: 58,2 mm

Velocidad de giro máxima: 2800 min<sup>-1</sup>

**Descripción técnica**

Para peso de la pieza de trabajo	3500 kg
Longitud de punta C	58,2 mm
Longitud útil B	150 mm
Fallo de concentricidad máximo	0,01 mm
máximo Ø de punta 60° A	50 mm
Cono Morse	MK6
Ø de carcasa D	105 mm
Velocidad de giro máxima	2800 min <sup>-1</sup>
Tipo de producto	Punta de centrado