

**Aspirador en seco y en mojado AERO, Denominación del fabricante: 21-01****Datos de pedido**

Número de pedido	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Clase de artículo	07C

Descripción**Ejecución:**

Aspiradores **en mojado / en seco** robustos y potentes con sistema de conexión de manguera flexible (MultiFit) para solucionar las tareas de limpieza profesionales. **Grado de separación > 99,9 %**. Aspirador universal compacto con **sistema de limpieza de filtro Push & Clean**.

Suministro:

Incluye manguera de aspiración, tubo de mano curvado, filtro húmedo y cartucho filtrante lavable (PET).

Nota:

Otros aspiradores de seguridad para todas las clases de peligro (polvos perjudiciales para la salud o explosivos) suministrables a petición (clase L, M, H).

Descripción técnica

función de soplado	sí
Peso	7,5 kg
Caudal de aire	60 l/s
Volumen de depósito	20 l

Anchura	385 mm
Longitud de la manguera de aspiración	2,5 m
Número de turbinas	1
Altura	505 mm
Consumo de potencia	1250 W
Longitud	375 mm
Ø tubo flexible	32 mm
Quality Dress	AERO 21-01 PC
Grado de separación	99,9 %
Vacío	210 mbar
Longitud de cable	5 m
Nivel sonoro de funcionamiento	64 dB(A)
Limpieza de filtro	Sistema Push & Clean
Sistema de filtros	Cartucho filtrante PET
Particularidad	Compacto
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Aspirador en seco y en húmedo

Accesorios

Tubo de prolongación de acero fino Denominación del fabricante 8074	078556 8074
Boquilla de suelo, 400 mm de ancho Denominación del fabricante 3666	078555 3666