

Espiga de verificación individual inoxidable Clase de tolerancia 1, Tipo: 3



Datos de pedido

Número de pedido	483914 3
GTIN	2050001864192
Clase de artículo	48A

Descripción

IMPORTANTE: el artículo se puede configurar

medida nominal: 3 - 5,99 mm, Intervall: 0,010

Ejecución:

Espiga de verificación de material inoxidable y resistente a los ácidos, templado (58-62 HRC) y revenido. Superficie rectificada y lapeada. A partir de \varnothing 1,50, indicación de la medida en la superficie envolvente; a partir de \varnothing 3,00, indicación de la medida en la superficie frontal. A partir de \varnothing 1,00, un lado con bisel.

Nota:

Indicar el \varnothing deseado como información adicional en el pedido, p. ej., n.º 483914 tam. 5 **10,08**.

Calibración: L5

medida nominal: 3 - 5,99 mm

Altura de paso: 0,01 mm

Longitud espiga de medición: 70 mm

Descripción técnica

Altura de paso	0,01 mm
Longitud espiga de medición	70 mm
medida nominal	3 - 5,99 mm
Norma	DIN 2269
Calibración	L5
Tipo de producto	Espiga de verificación

Servicios

Calibración Espiga de verificación TIPO	018380
Calibración DAkkS Espiga de verificación TIPO	018650
Calibración Espiga de verificación Ø máximo 20	028240 20
Calibración DAkkS Espiga de verificación Ø máximo 20	028260 20
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940