



Aparato de centrado C OS con mango de sujeción Ø16 mm, Lectura reloj comparador: 0,005mm



Datos de pedido

Número de pedido	359600 0,005
GTIN	2050001865939
Clase de artículo	38D

Descripción

Ejecución:

El reloj comparador permanece en la posición deseada durante la operación.

- **Con vástago de sujeción fijo de Ø 16 mm cilíndrico.**

Aplicación:

- **De aplicación horizontal y vertical.**
- **Alineación de perforaciones, árboles, superficies planas, cantos de referencia y escotaduras en relación al husillo de trabajo.**
- **Pruebas de concentricidad de husillos de trabajo.**

Precisión:

Precisión de centrado y de trabajo de 0,005 mm.

Suministro:

C OS incluye punta con Ø bola de 5 mm n.º 359660, y punta curvada con Ø de bola de 5 mm para Ø exteriores.

Partes opcionales:

Insertos palpadores, ver n.º 359650 – 359670.

Nota:

En cuanto a palpadores de cantos, ver n.º 359000; 359070; en cuanto a palpadores 3D, ver n.º 359520; 359500.

Descripción técnica

Presión de palpado	1 N
Capacidad de medición del reloj	2,5 mm
Longitud sin mango ni palpador	92 mm
Número de revoluciones máximo del husillo	50 - 100 min ⁻¹
Ø de carcasa	60 mm
Lectura reloj comparador	0,005 mm
Tipo de producto	Aparato de centrado

Accesorios

Soporte magnético completo Tipo M	359611 M
Soporte de cordón completo Tipo S	359612 S
Punta palpador acodado Ø 2,5 mm	359665
Punta palpador acodado Ø 5 mm	359670
Juego de palpador / prolongación	359650
Inserto palpador, Ø de bola 1,6 mm	359655
Punta de recambio, recta Ø 5 mm	359660