

## Garant

### Brocas HPC de MDI tipo FS Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC h7: 15,2 mm



## Datos de pedido

Número de pedido	122675 15,2
GTIN	4045197398468
Clase de artículo	11E

## Descripción

### Ejecución:

**Especialmente estables** gracias al espesor de alma reforzado, **perfil especial**. Afilado especial.

**Alta precisión de concentricidad** y **duraciones elevadas**.

**Calidades de taladrado precisas**.

### Recomendación:

#### Profundidad de perforación máxima:

longitud de ranura de viruta (ver tabla) menos  $1,5 \times \text{Ø nominal}$ .

#### Nota:

Longitud de la ranura de viruta  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Norma: DIN 6537

Tolerancia Ø nominal: h7

Número de filos Z: 2

Semiestándar: sí

Tolerancia Ø nominal: h7

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 60,2 mm

Longitud total L: 133 mm

Ø de mango  $D_s$ : 16 mm

Avance f en titanio  $> 850 \text{ N/mm}^2$ : 0,16 mm/rev,

## Descripción técnica

Avance f en titanio $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/rev,
Número de filos Z	2
Longitud de la ranura de viruta $L_c$	83 mm
Tolerancia de mango	h6

Ø nominal D <sub>c</sub>	15,2 mm
Tolerancia Ø nominal	h7
Ø de mango D <sub>s</sub>	16 mm
Longitud total L	133 mm
Norma	DIN 6537
Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub>	60,2 mm
Semiestándar	sí
Recubrimiento	TiAlN
Material de corte	MDI
Profundidad de taladrado hasta	6×D
Tipo	FS
Ángulo de punta	140 grados
Mango	DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior	sí, con 25 bar
Estrategia de arranque de virutas	HPC
anillo de color	rosa
Tipo de producto	Broca espiral