

**Garant****Fresa de achaflanado GARANT Softcut® MTC, con taladro, Ángulo  $\gamma$ : 45grados****Datos de pedido**

Número de pedido	215152 45
GTIN	4045197801005
Clase de artículo	210

**Descripción****Ejecución:**

Robusta fresa de achaflanado enchufable. Asientos para plaquitas reversibles encerrados en varios lados para estabilizar los filos y absorber las fuerzas verticales y radiales.

**Aplicación:**

Para grandes anchuras de chaflán en la construcción de acero. Idóneo para aplicaciones de desbaste y semidesbaste.

**Nota:**

Se consiguen superficies sin escalones.

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descripción técnica**

Longitud chaflán realizable l	29,5 mm
Anchura de chaflán realizable b	20 mm
máximo $\varnothing D_1$	76 mm
$\varnothing$ mínimo D	35 mm

Longitud total $L_{tot}$	50 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Plaquita de corte adecuada	AP.T 1805..
Altura de chaflán realizable h	20 mm
Ø de perforación de asiento	27 mm
Ángulo $\gamma$	45 grados
Cantidad efectiva de filos $Z_{ef}$	3
Serie	Softcut®
Avance por diente con $h_{m\acute{a}x}$	0,14 mm
Número de plaquitas de corte	6
Ejecuciones de mangos	con taladro
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219808
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP