



MultiMaster MM 500 Plus Top, Tipo: 72295262



Datos de pedido

Número de pedido	077814 72295262
GTIN	4014586884691
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

MultiTool de alta potencia para un progreso rápido del trabajo (desmontaje y renovación) con accesorios de más de 30 piezas para serrar en madera y metal, rectificar, cortar losas y más.

QuickStart – con equipamiento básico.

Norma:

MultiMaster – oscilador de alta potencia y de uso universal.

- **Gran suavidad de marcha.**
- **Sistema antivibración con motor autoportante (desacoplamiento de la carcasa).**
- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Sistema de cambio rápido QuickIN (cambio de herramientas rápido, sin llave)**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**

- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

Suministro:

Juego de accesorios de 30 piezas, 1 dispositivo de aspiración, 1 maleta de plástico para herramientas.

Juego de accesorios de 30 piezas, compuesto de: 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut Carbide Pro (32 mm), 1 hoja de sierra de MD (Ø 75), 1 escofina de MD (triangular), 1 espátula, 1 placa abrasiva perforada, 1 hoja abrasiva perforada de cada (K60, K80, K120, K180). 1 juego de maletas para herramientas "QuickStart" con: 1 placa abrasiva. 3 hojas abrasivas de cada grano (K60, 80, 120, 180), 1 espátula fija, 1 hoja de sierra universal E-Cut (44 mm), 1 hoja de sierra Longlife E-Cut (65 mm), 1 hoja de sierra de segmentos HSS.

Embalaje: Maleta de transporte

Quality Dress: FMM 350 QSL QuickStart

Consumo de potencia: 350 W

Portaherramientas: StarlockPlus, Starlock

Número de oscilaciones: 10000 - 19500 min⁻¹

Amplitud (movimiento de oscilación): 2 × 1,7 grados

Medida entre vértices placa abrasiva: 80 mm

Descripción técnica

Peso	1,4 kg
Consumo de potencia	350 W
Número de oscilaciones	10000 - 19500 min ⁻¹
Medida entre vértices placa abrasiva	80 mm
Longitud de cable	5 m
Quality Dress	FMM 350 QSL QuickStart
Portaherramientas	StarlockPlus, Starlock
Amplitud (movimiento de oscilación)	2 × 1,7 grados
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Osciladores

