

# Alicate de corte frontal para electrónica con pulido especular, acodado 27°, FW, Longitud total: 115mm



## Datos de pedido

Número de pedido	726960 115
GTIN	4003773017844
Clase de artículo	73F

### Descripción

#### **Ejecución:**

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Estable articulación empotrada sin juego. Muelle doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Cubiertas de mango multicomponente azul / rojo.

#### Aplicación:

Para trabajos de cortado de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.

#### Norma:

#### **DIN ISO 9654**

#### **Material:**

Acero para rodamientos de bolas, filos templados por inducción.

## **Descripción técnica**

Longitud de filo	12 mm
Longitud total	115 mm
Anchura de cabeza	10,5 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta $\varnothing$	1,5 mm
Bisel de corte	Filo cortante fino
Articulación	empotrado, sin holgura
Encabezamiento	acodado 27°

Norma	DIN ISO 9654
Mango	Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación	Filos templados por inducción (aprox. 56 HRC)
Material	Acero especial para herramientas en calidad especial, forjado y templado en aceite
Superficie	con pulido especular
Atributo del nombre de producto	FW
con muelle de abertura	SÍ
Tipo de producto	Alicate cortante