

HOLEX**Puntos rotativos ligeros, Cono Morse: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	320652 4
GTIN	4062406200299
Clase de artículo	32L

Descripción**Ejecución:**

- **Ángulo de punta 60°.**
- **Modelo ligero con carcasa delgada.**
- **Rodamientos de rodillos precisos para una alta precisión de concentricidad.**
- **Sin mantenimiento, gracias a la lubricación permanente.**
- **La obturación especial impide la penetración de suciedad y de líquido refrigerante.**

Descripción:

Las puntas de centrado sirven principalmente en tornos para apoyar piezas de trabajo largas y delgadas, ya que de lo contrario existe un peligro de curvatura o cambio de posición ocasionado por las fuerzas dominantes de estas piezas.

La punta de centrado se fija con un cono morse. La pieza de trabajo se sujeta en el cono de sujeción y se realiza un avellanado con la broca de puntear. Después de la fijación, se inserta la punta de centrado.

Aplicación:

Principalmente para el mecanizado de componentes pequeños y muy pequeños en tornos grandes y pequeños.

Ø de carcasa D: 54 mm

Longitud útil B: 85,5 mm

máximo Ø de punta 60° A: 25 mm

Fallo de concentricidad máximo: 0,006 mm

Longitud de punta C: 29,5 mm

Velocidad de giro máxima: 5000 min⁻¹

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	5000 min ⁻¹
Fallo de concentricidad máximo	0,006 mm
Longitud de punta C	29,5 mm
máximo Ø de punta 60° A	25 mm
Ø de carcasa D	54 mm
Cono Morse	CM4
Para peso de la pieza de trabajo	500 kg
Longitud útil B	85,5 mm
Tipo de producto	Punta de centrado