

Garant**Soporte para caperuzas de rectificado, Ø del cabezal, longitud de cabezal, forma: 2140L**

Datos de pedido

Número de pedido	553100 2140L
GTIN	4045197802743
Clase de artículo	51E

Descripción

Ejecución:

Las caperuzas de rectificado sin costuras se desplazan por el cuerpo de goma y se mantienen en su lugar por fuerza centrífuga durante el funcionamiento de la máquina. **Las caperuzas de rectificado se cambian rápida y fácilmente** (enroscando/desenroscando en el sentido de ranurado).

Cuerpo de goma elástico ranurado con vástago de acero.

Aplicación:

Principalmente en la construcción de herramientas para trabajos de acabado en puntos de difícil acceso.

Idóneo para:

Caperuzas de rectificado n.º 553035 – 553328.

Descripción técnica

Ø de mango	6 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Ø del cabezal	21 mm
Longitud de cabeza	40 mm
Tipo de producto	Soporte para caperuzas de rectificado

