


HOLEX**Abanico lijador para INOX, Grano 150, Ø del cabezal x ancho de cabezal: 50X20mm****Datos de pedido**

Número de pedido	554410 50X20
GTIN	4045197803580
Clase de artículo	52E

Descripción**Ejecución:**

Disposición de las láminas en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. Láminas abrasivas recubiertas con **corindón normal (A)**. Con **aglomerante activo de rectificado** para INOX.:

Aplicación:

Principalmente para trabajos de pulido y rectificado de precisión en radios grandes, en la fabricación de herramientas y moldes y de recipientes y aparatos. Las láminas abrasivas se ajustan al contorno de la pieza de trabajo.

Descripción técnica

Ø de mango	6 mm
Ø del cabezal	50 mm
Tamaño de grano	150
N.º revoluciones recomend.	9000 min ⁻¹
Anchura de cabeza	20 mm

Velocidad de giro máxima	15300 min ⁻¹
Medio abrasivo	Grano abrasivo de corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo	A
Atributo del nombre de producto	Grano 150
Tipo de producto	Abanico lijador

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Alu Mg	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado		
Acero < 55 HRC	adecuado		
Acero < 60 HRC	adecuado		
INOX	adecuado		
Ti	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado		
Plástico, PRFV	adecuado		
Madera	adecuado		
seco	adecuado		