



Calibre de profundidad de ranura digital, Capacidad de medición: 100mm



Datos de pedido

Número de pedido	418755 100
GTIN	4045197801890
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Calibre de profundidad digital para medir ranuras, escotaduras, holguras, rebajes y perforaciones. Tipo de construcción de poco peso de perfil de aluminio reforzado con acero, con superficie revestida de óxido. Propiedades de guía y deslizamiento óptimas con la guía prismática doble situada en el interior. En la barra de medición se pueden atornillar diferentes puntas de medición (M2,5).

Perfil de aluminio reforzado con acero con superficie revestida de óxido. Guía prismática doble. Puntas de medición (M2,5) intercambiables.

Aplicación:

Medición de escotaduras, ranuras, orificios y rebajes.

Suministro:

Punta de medición con bola de acero, inserto en forma de plato n.º 434900 tam. 11, puente de medición 150 mm y 350 mm, pila n.º 081560 tam. LR44.

Nota:

Puentes de medición 550 mm, 750 mm y 900 mm bajo petición.

Descripción técnica

Ø inserto de plato	10 mm
Capacidad de medición	0 - 100 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Ø barras de medición	4 mm
Límite de error	0,03 mm

Sección transversal regleta graduada	23,5 × 9 mm
Calibración	A1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 LR44
Cantidad de pilas contenidas	1
Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Calibre de profundidad para ranuras

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Pila redonda / pila especial Tipo de pila LR44	081560 LR44
--	-------------